
Bedienungsanleitung Art.Nr. 117667/117670

Mehrzweck-Pumpe „MZ-02“



Technische Daten:

- Förderleistung 0,2 l/Hub
- Hand-Kolbenpumpe
- für Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Motoren- und Getriebeöl
- PVC-Saugrohr

Ausstattung:

MZA-02 mit gebogenem Auslaufrohr mit Tropfstop

MZP-02 mit 2 m Plastischlauch und Auslauftülle

MZG-02 mit 2 m Gummischlauch und Kugelhahn mit Auslaufrohr

Beschreibung der Fasspumpen – Serie MZ-02

Die Fasspumpe ist besonders geeignet zum schnellen Entleeren von Flüssigkeiten aus Fässern stehend oder liegend bis zu 200 Litern Inhalt. Es sind drei verschiedene Typen lieferbar, die für unterschiedliche Anwendungszwecke geeignet sind.

Die Fasspumpe zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion und hohe Förderleistung aus.

Die Fasspumpe fördert sehr dünne Flüssigkeiten von 2,7 c St bis zu Schwer-Getriebeölen von 6000 c St (z.B. SAE 90 bei + 60 C.).

Ein ausziehbares und elastisch abgedichtetes Teleskoprohr sorgt dafür, daß jedes Fass bis zu 200 Litern vollständig entleert werden kann.

Die Fasspumpe ist selbstansaugend und besitzt ein Rückschlagventil. Die gewählte Hebelübersetzung des Pumphebels gewährleistet ein leichtgängiges Pumpen, wobei eine Förderleistung von ca. 0,2 l erbracht wird.

Eine nachstellbare Stoffbuchse sorgt für eine einwandfreie Abdichtung der Kolbenstange.

Fasspumpe MZA-02

Diese Fasspumpe ist mit einem gebogenem aus Stahl gefertigten Auslaufrohr versehen und ist geeignet zum Befüllen von kleinen Gebinden, wie z. B. Ölkannen, Eimern oder Kanistern.

Diese Kleingebinde werden auf das Fass gestellt und durch das gebogene Auslaufrohr direkt gefüllt.

Die Dichtung der Kolbenpumpe besteht aus hochwertigem Viton und ist besonders geeignet für die Förderung von Benzin, Öle, Kälteschutzmittel und Petroleum.

Fasspumpe MZP-02

Diese Fasspumpe ist zum Befüllen von größeren Gebinden geeignet. Sie ist aus diesem Grunde mit einem Kunststofffüllschlauch ausgerüstet, der durch eine Knickschutzfeder gegen Beschädigungen geschützt ist. Die Fasspumpe MZP-02 ist ebenfalls für die Fördermedien der Pumpe MZA-02 geeignet.

Fasspumpe MZG-02

Diese Fasspumpe ist im Gegensatz zur Fasspumpe MZP-02 mit einem 2 m langen Gummischlauch mit Kugelhahn ausgerüstet. Sie ist zum Befüllen von größeren Gebinden geeignet.

Montage:

Befestigen des Pumpenhebels

Bringen Sie die Lasche und den Hebel so zusammen, dass die Befestigungslöcher übereinander stehen. Stecken Sie den Bolzen durch und sichern Sie mit dem Federstecker den Bolzen gegen Verrutschen.

Befestigen des Schlauches für MZP-02 und MZG-02

Der Schlauch besitzt einen drehbaren Schraubverschluss, der direkt an den Pumpenkopf angeschraubt und festgezogen wird.

Saugrohr befestigen

Schrauben Sie das Saugrohr mit leichtem Anzug in den Adapter.

Schrauben Sie nun die Pumpe in das Fassgewinde. Nach wenigen Pumphyben fördert die Fasspumpe.
